



Hydrapak STOW™ - Instrukcja użytkowania i konserwacji

Wyprodukowano przez Hydrapak, LLC, 6605 San Leandro St., Oakland, CA 94621 p. +1-510-632-8318

Zastosowanie: Worek nawadniający z szerokim otworem (28 mm) ułatwiającym napełnianie i zamknięciem, które szczelnie i szczelnie zamyka płyn w worku. Obrotowy ustnik o wysokim natężeniu przepływu. Obrotowy ustnik zapobiega niepożądanemu wyciekowi płynu, gdy nie jest używany.

Wykonane z niezwykle wytrzymałego i odpornego na ścieranie materiału TPU i RF o grubości 0,25 mm, zgrzewane szwy dla maksymalnej trwałości i elastyczności.

Konserwacja: myć łagodnym roztworem wody z mydłem. Po umyciu pozostawić do wyschnięcia. Nie przechowywać do góry nogami. Po każdym użyciu dokładnie wypłukać i pozostawić do wyschnięcia. Przechowywać w czystym, suchym miejscu.

Pojemność: 350ml / 500ml / 1 litr

Waga: 34,9g / 43g / 55 g

Materiał: termoplastyczny poliuretan. Nie zawiera BPA i PVC. Zgodny z normami bezpieczeństwa UE i FDA.

Importer: Niponino s.r.o., Zádveřice 84, Zádveřice - Raková, 763 12 Republika Czeska